

Siłownik zderzakowy DFST-50-30-Y4-A


Numer części: 543729

Produkt wycofywany z produkcji

z sprężyną, regulowany amortyzator hydrauliczny.

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2020. Alternatywne produkty patrz Support Portal.

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Skok	30 mm
Średnica tłoka	50 mm
Amortyzacja	P: Elastyczne pierścienie / płytki amortyzacyjne z obu stron
Pozycja zabudowy	Pionowa
Tryb pracy	Jednostronnego działania Ciągący
Konstrukcja	Tłoczek z dźwignią kolanową
Sygnalizacja położenia	Przy pomocy czujników
Wykrywanie położenia dźwigni wahliwej	Przy pomocy czujników indukcyjnych
Warianty	Jednostronne tłoczek
Zabezpieczenie przed obrotem/prowadzenie	Pręt prowadzący
Ciśnienie robocze	2 ... 10 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Temperatura otoczenia	5 ... 60 °C
Siła uderzenia	3 000 N
Waga produktu	1 800 g
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych
Przylączy pneumatyczne	G1/8
Uwaga dotycząca materiałów	Zawierają substancje PWIS Zgodne z RoHS
Materiał pokrywy	Aluminium-odlew ciśnieniowy
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Stop aluminium
Materiał tłoczyska	Stal wysokostopowa, nierdzewna