

Czujnik zbliżeniowy SMT-8M

Numer części: 543893

FESTO

magnetyczny, bezstykowy, do rowka T.
Minimalna liczba do zamówienia 10 szt.



Karta danych

Ogólna karta danych - pojedyncze dane będą zależały od konfiguracji.

Cecha	Wartość
Dopuszczenie, autoryzacja	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-EMV Wg dyrektywy EU-Ochrona Ex - (ATEX)
Uwaga odnośnie materiałów	Bez miedzi i PTFE Zgodność z RoHS
Zasada pomiaru	Magneto rezystancyjny
Temperatura otoczenia	-20 ... 70 °C
Wyjście dwustanowe	NPN PNP Bezstykowy, 2-żyły
Funkcja elementu przełączającego	Styk normalnie zamknięty Styk normalnie otwarty
Maks. prąd wyjściowy	80 ... 100 mA
Zabezpieczenie przed zwarcie	Przycisk naciskowy
Odporność na przeciążenie	Istniejący
Zakres napięcia roboczego DC	8 ... 30 V
Zabezpieczenie przed zmianą polaryzacji	Dla wszystkich przyłączy elektrycznych
Kierunek przyłącza wyjściowego	Wzdłuż
Długość kabla	0.2 ... 30 m
Sposób montażu	przykręcenie na stałe Można wciskać od góry w rowek
Temperatura otoczenia przy ruchomym ułożeniu kabla	-5 ... 70 °C
Stopień ochrony	IP65 IP68