



# Łącznik wtykowy T NEDU-M8D3-M8T4

Numer części: 544391

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Dowolna
Częstotliwość przyłącza	100
Zakres napięcia roboczego AC	32 V
Zakres napięcia roboczego DC	32 V
Nominalne napięcie robocze AC	32 V
Nominalne napięcie robocze DC	32 V
Dopuszczalny prąd obciążenia	2 A
Klasa odporności na korozję KBK	2
Temperatura magazynowania	-25 ... 85 °C
Stopień ochrony	IP65 IP67
Temperatura otoczenia	-25 ... 85 °C
Maks. moment dokręcający	0.3 Nm
Waga produktu	9.5 g
Przyłącze elektryczne	Wg EN 60947-5-2 Wtyczka / Gniazdo wtykowe M8x1 / M8x1 4-pin / 3-pin
Sposób montażu	Przy pomocy gwintów
Kolor obudowy	Czarny
Materiał nakrętki kołpakowej	Mosiądz Chromowany Niklowanie
Uwaga odnośnie materiałów	Nie zawierają miedzi i PTFE
Materiał obudowy	PA
Materiał zestyku	Mosiądz Styki połączone