


gniazdo kablowe NECU-M8G4

Numer części: 544392

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Dopuszczalna średnica kabla	3.5 ... 5 mm
W oparciu o normę	EN 61984
Pozycja zabudowy	Dowolna
Częstotliwość przyłącza	500
Zakres napięcia roboczego AC	0 ... 30 V
Zakres napięcia roboczego DC	0 ... 30 V
Odporność na piki napięcia	0.8 kV
Dopuszczalny prąd obciążenia	3 A
Stopień zanieczyszczenia	3
Klasa odporności na korozję KBK	2
Temperatura magazynowania	-40 ... 80 °C
Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia	-40 ... 80 °C
Maks. moment dokręc. dla wtyczki	0.3 Nm
Waga produktu	9.5 g
Przekrój przyłącza	0.14 ... 0.5 mm ²
Przyłącze elektryczne	Gniazdo wtykowe proste M8x1 4-pin
Sposób montażu	Z nakrętką radełkowaną
Kolor obudowy	Czarny
Materiał nakrętki kołpakowej	Mosiądz Niklowanie
Uwaga odnośnie materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	CuZn-niklowany PBT
Materiał zestyku	Mosiądz Styki pozłacane