


Płyta zasilająca VMPAF-FB-SP-7/8-V-5POL

Numer części: 545350

Produkt wycofywany z produkcji

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2019. Alternatywne produkty patrz Support Portal.

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Szerokość zabudowy	21 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Nominalne napięcie robocze DC	24 V
Dopuszczalne wahania napięcia	+/- 25 %
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-5 ... 50 °C
Przylącze elektryczne	Okrągły łącznik wtykowy 7/8" 5-pin
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Material supply plate	Aluminium-odlew ciśnieniowy