

listwa przyłączeniowa VABM-B6-E-G14-9

Numer części: 545818

FESTO

do elektrozaworów VUVB.



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|---|--|
| Raster | 21 mm |
| Maks. liczba pozycji zaworowych | 9 |
| Klasa odporności na korozję KBK | 2 |
| Maks. moment dokręcający przy montażu na szynie | 1.5 Nm |
| Maks. moment dokręcający, montaż zaworu | 2 Nm |
| Maks. moment dokręcający przy montażu na ścianę | 5 Nm |
| Waga produktu | 740 g |
| Przyłącze zasilania pilotów 12/14 | G1/8 |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | G1/4 |
| Przyłącze pneumatyczne 3 | G1/4 |
| Uwaga odnośnie materiałów | Nie zawierają miedzi i PTFE Zgodne z RoHS |
| Materiał bloku przyłączeniowego | Stop aluminium |