



Elektrozawór MOFHB-3-1/8

Numer części: 546050
Produkt wycofywany z produkcji

FESTO

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2018. Alternatywne produkty patrz Support Portal.



Karta danych

Cecha	Wartość
Funkcja zaworu	3/2 otwarty, monostabilny
Sposób uruchomienia	Elektryczny
Normalny przepływ nominalny	90 l/min
Ciśnienie robocze	0 ... 8 bar
Konstrukcja	Tarcza-gniazdo
Sposób kasowania	Sprężyna mechaniczna
Stopień ochrony	IP65
Wielkość nominalna	1.3 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Pomocnicze ręczne uruchamianie	Z blokadą
Czas przełączania przy wyłączeniu	14 ms
Czas przełączania przy włączeniu	10 ms
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Temperatura medium	-10 ... 60 °C
Temperatura otoczenia	-5 ... 40 °C
Waga produktu	60 g
Przyłącze odpowietrzenia pilota 84	M5
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 3	G1/8
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Aluminium Anodowanie