


Rozgałęziacz FCK-3-PK-3-N

Numer produktu: 546065

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica nominalna	2.3 mm
Pozycja montażu	dowolny
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	0 bar...10 bar
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Waga produktu	5 g
Przyłącze pneumatyczne 1	do końcówki nasadkowej-śred. wew. 3 mm, z nakrętką kołpakową
Materiał obudowy	Stop aluminium do przeróbki plastycznej