

# Siłownik kompaktowy ADVU-3/4"-1"-P-A


Numer części: 546365

FESTO

z bezdotykową sygnalizacją położenia. Tłoczyisko zakończone gwintem wewnętrznym.

Produkt ten jest dostępny tylko dla Festo Gesellschaft USA.

Typ wycofywany z produkcji. Dostarczany do 2011.



## Karta danych

| Cecha  | Wartość   |
|--|---|
| Skok   | 1 "   |
| Średnica tłoka                               | 3/4"  |
| Amortyzacja                                  | P: Elastyczne pierścienie amortyzujące / płytki z obu stron |
| Tryb pracy                                   | Dwustronnego działania                                      |
| Zakończenie tłoczyiska                       | Gwint wewnętrzny  |
| Ciśnienie robocze                            | 14.5 ... 145 Psi  |
| Medium robocze                               | Filtrowane sprężone powietrze                               |
| Klasa odporności na korozję KBK              | 2   |
| Temperatura otoczenia                        | -4 ... 176 °F   |
| Maks. energia uderzenia w położeniu końcowym | 0.1033 J  |
| Siła teoretyczna przy 6 bar, skok powrotny   | 32 lbf  |
| Siła teoretyczna przy 6 bar, wysuw           | 42 lbf  |
| Przemieszczana masa przy 0 mm skoku          | 0.705 oz  |
| Ciężar dodatkowy na 10 mm skoku              | 0.811 oz  |
| Ciężar podstawowy dla 0 mm skoku             | 5.256 oz  |
| Dodatkowy współczynnik masy na 10 mm skoku   | 0.212 oz  |
| Przyłącza pneumatyczne                       | UNF10-32  |
| Ciśnienie robocze [psi]                      | 14.5 ... 145 psi  |
| Materiał pokrywy                             | Stop aluminium  |
| Materiał uszczelnień                         | TPE-U(PU)<br>NBR  |
| Materiał tłoczyiska                          | Stal wysokostopowa, nierdzewna                              |
| Materiał rury siłownika                      | Stop aluminium  |