

Siłownik kompaktowy ADVU-3/4"-3/4"-P-A

Numer części: 546373

FESTO

z bezdotykową sygnalizacją położenia. Tłoczyisko zakończone gwintem wewnętrznym.

Produkt ten jest dostępny tylko dla Festo Gesellschaft USA.

Typ wycofywany z produkcji. Dostarczany do 2011.



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|--|---|
| Skok | 0.75 " |
| Średnica tłoka | 3/4" |
| Amortyzacja | P: Elastyczne pierścienie amortyzujące / płytki z obu stron |
| Tryb pracy | Dwustronnego działania |
| Zakończenie tłoczyiska | Gwint wewnętrzny |
| Ciśnienie robocze | 14.5 ... 145 Psi |
| Medium robocze | Filtrowane sprężone powietrze |
| Klasa odporności na korozję KBK | 2 |
| Temperatura otoczenia | -4 ... 176 °F |
| Maks. energia uderzenia w położeniu końcowym | 0.1033 J |
| Siła teoretyczna przy 6 bar, skok powrotny | 32 lbf |
| Siła teoretyczna przy 6 bar, wysuw | 42 lbf |
| Przemieszczana masa przy 0 mm skoku | 0.705 oz |
| Ciężar dodatkowy na 10 mm skoku | 0.811 oz |
| Ciężar podstawowy dla 0 mm skoku | 5.256 oz |
| Dodatkowy współczynnik masy na 10 mm skoku | 0.212 oz |
| Przyłącza pneumatyczne | UNF10-32 |
| Ciśnienie robocze [psi] | 14.5 ... 145 psi |
| Materiał pokrywy | Stop aluminium |
| Materiał uszczelnień | TPE-U(PU) NBR |
| Materiał tłoczyiska | Stal wysokostopowa, nierdzewna |
| Materiał rury siłownika | Stop aluminium |