

Głowica widelkowa SG-UNF3/8-24-B

Numer produktu: 546540

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	UNF3/8-24
W oparciu o normę	DIN 71752 ISO 8140
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-40 °C...150 °C
Waga produktu	2971 un
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał trzpienia	Stal ocynkowana
Materiał widetek	Stal ocynkowany
Materiał nakrętki	Stal ocynkowana