


# Adapter AD-3/4NPT-G3/4-I

Numer części: 546551

FESTO

Z jednej strony gwint żeński, z drugiej strony męski.



## Karta danych

| Cecha   | Wartość                        |
|---|--------------------------------|
| Wielkość nominalna                                      | 19.05 mm                       |
| Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury       | -0.95 ... 10 bar               |
| Klasa odporności na korozję CRC                         | 1 – Niska odporność na korozję |
| Zgodność z PWIS   | VDMA24364-B1/B2-L              |
| Temperatura otoczenia                                   | -10 ... 60 °C                  |
| Maks. moment dokręcający dla przyłącza pneumatycznego 1 | 32 Nm                          |
| Maks. moment dokręcający dla przyłącza pneumatycznego 2 | 60 Nm                          |
| Waga produktu   | 98.13 g                        |
| Przyłącze pneumatyczne 1                                | Gwint zewnętrzny 3/4 NPT       |
| Przyłącze pneumatyczne 2                                | Gwint wewnętrzny G3/4          |
| Uwaga dotycząca materiałów                              | Zgodne z RoHS                  |
| Materiał uszczelnień                                    | PVC                            |
| Materiał obudowy  | Stal ocynkowana                |