

# Przewód z tworzywa sztucznego PUN-1/2X3/32-U-BL

Numer części: 546590

FESTO

kalibrowana średnica zew., odpowiedni do złączy QS i QB  
Produkt ten jest dostępny tylko dla Festo Gesellschaft USA.  
Old part no. 13013803



## Karta danych

| Cecha   | Wartość                                       |
|---|---|
| Średnica zewnętrzna, calowa                     | 1/2   |
| Średnica wewnętrzna, calowa                     | 21/64   |
| Min. promień gięcia                             | 1.1 "   |
| Temperatura w zależności od ciśnienia roboczego | -14 ... 150 Psi                               |
| Medium robocze                                  | Filtrowane sprężone powietrze<br>Podciśnienie |
| Temperatura otoczenia                           | -68 ... 140 °F                                |
| Ciężar produktu w zależności od długości        | 0.938 oz/ft                                   |
| Kolor   | Niebieski                                     |
| Twardość wg Shore'a                             | A 98 +/-3                                     |
| Uwaga odnośnie materiałów                       | Bez miedzi i PTFE                             |
| Materiał przewodu                               | TPE-U(PU)                                     |