

# Przewód z tworzywa sztucznego PUN-1/4X3/64-U-RT

Numer części: 546603

FESTO

kalibrowana średnica zew., odpowiedni do złączy QS i QB  
Produkt ten jest dostępny tylko dla Festo Gesellschaft USA.  
Old part no. 13023155



## Karta danych

| Cecha   | Wartość                                       |
|---|---|
| Średnica zewnętrzna, calowa                     | 1/4   |
| Średnica wewnętrzna, calowa                     | 5/32  |
| Min. promień gięcia                             | 0.476 "                                       |
| Temperatura w zależności od ciśnienia roboczego | -14 ... 150 Psi                               |
| Medium robocze                                  | Filtrowane sprężone powietrze<br>Podciśnienie |
| Temperatura otoczenia                           | -68 ... 140 °F                                |
| Ciężar produktu w zależności od długości        | 0.251 oz/ft                                   |
| Kolor   | Czerwony                                      |
| Twardość wg Shore'a                             | A 98 +/-3                                     |
| Uwaga odnośnie materiałów                       | Bez miedzi i PTFE                             |
| Materiał przewodu                               | TPE-U(PU)                                     |