

Przewód z tworzywa sztucznego PUN-1/8X1/32-U-GE

Numer części: 546607

FESTO

kalibrowana średnica zew., odpowiedni do złączy QS i QB
Produkt ten jest dostępny tylko dla Festo Gesellschaft USA.
Old part no. 13023159



Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica zewnętrzna, calowa	1/8
Średnica wewnętrzna, calowa	1/16
Min. promień gięcia	0.2 "
Temperatura w zależności od ciśnienia roboczego	-14 ... 150 Psi
Medium robocze	Filtrowane sprężone powietrze Podciśnienie
Temperatura otoczenia	-68 ... 140 °F
Ciężar produktu w zależności od długości	0.077 oz/ft
Kolor	Żółty
Twardość wg Shore'a	A 98 +/-3
Uwaga odnośnie materiałów	Bez miedzi i PTFE
Materiał przewodu	TPE-U(PU)