

Przewód z tworzywa sztucznego PUN-1/2X3/32-U-RT-100

Numer części: 546648

FESTO

kalibrowana średnica zew., odpowiedni do złączy QS i QB
Produkt ten jest dostępny tylko dla Festo Gesellschaft USA.
Old part no. 13028533



Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica zewnętrzna, calowa	1/2
Średnica wewnętrzna, calowa	21/64
Min. promień gięcia	1.1 "
Temperatura w zależności od ciśnienia roboczego	-14 ... 150 Psi
Medium robocze	Filtrowane sprężone powietrze Podciśnienie
Temperatura otoczenia	-68 ... 140 °F
Ciężar produktu w zależności od długości	0.938 oz/ft
Kolor	Czerwony
Twardość wg Shore'a	A 98 +/-3
Uwaga odnośnie materiałów	Bez miedzi i PTFE
Materiał przewodu	TPE-U(PU)