


# Rozgłęziacz FR-8-1/4-BR

Numer produktu: 546750

FESTO



## Karta danych

| Cechy  | Wartość  |
|--|--|
| Średnica nominalna                             | 11.5 mm  |
| Pozycja montażu                                | dowolny  |
| Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury | 0 bar...16 bar   |
| Medium robocze                                 | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                      |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego   | Możliwa praca z powietrzem olejnym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować) |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo     | 2 - średnie obciążenie korozyjne   |
| Zgodność z LABS                                | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Liczba wylotów                                 | 8  |
| Liczba linii zasilających                      | 1  |
| Przyłącze pneumatyczne 1                       | G1/2   |
| Przyłącze pneumatyczne 2                       | G1/4   |
| Materiał obudowy                               | Stop aluminium do przeróbki plastycznej  |