


Moduł wyjść CP-A08-M12-EL-Z

Numer części: 546924

FESTO

z zewnętrznym przyłączem napięcia obciążenia.



Karta danych

Cecha	Wartość
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych Przy pomocy szyny montażowej Do wyboru:
Temperatura otoczenia	-5 ... 50 °C
Temperatura przechowywania	-20 ... 70 °C
Stopień ochrony	IP65 IP67
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-EMV Zgodnie z dyrektywą EU RoHS
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z przepisami Wielkiej Brytanii dotyczącymi EMC Zgodnie z przepisami Wielkiej Brytanii dotyczącymi RoHS
Znak KC	KC-EMV
Dopuszczenie	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	Wzmocnione PA
Materiał pokrywy	Wzmocnione PA
Diody wskaźnikowe LED	3 Diagnostyka modułu 8 Diagnostyka kanału 8 Status kanału
Maks. liczba wyjść	8
Zakres napięcia roboczego DC	18 ... 30 V
Nominalne napięcie robocze DC	24 V
Napięcie robocze DC, napięcie obciążenia	24 V
Uwaga do napięcia obciążenia	Przez przyłącze napięcia obciążenia (24V DC)
Tętnienia resztkowe, napięcia obciążenia	4 Vss
Charakterystyka, wyjścia	IEC1131-T2
Obwód logiczny, wyjścia	PNP
Maks. całkowity prąd na moduł	4 A
Izolacja galwaniczna kanał - kanał	Brak
Zabezpieczenie przed zwarciami	wewnętrzny bezpiecznik elektroniczny, zabezpieczający na grupę