

# Manometr MA-40-2,5-R1/8-E-RG

Numer produktu: 546963

FESTO



## Karta danych

Cechy	Wartość
Zakres wskazania	0 bar...2.5 bar
Spełnia normę	EN 837-1
Wielkość nominalna, manometr	40
Ochrona przeciwwybuchowa	Należy przestrzegać informacji zawartych w certyfikacie. Strefa 1 (ATEX) Strefa 2 (ATEX) Strefa 21 (ATEX) Strefa 22 (ATEX)
Konstrukcja	Manometr sprężynowy rurkowy
Typ mocowania	Instalacja na przewodach
Medium robocze	Gazy obojętne Ciecze neutralne
Ciśnienie robocze	0 MPa...0.25 MPa 0 bar...2.5 bar 0 psi...36.25 psi
Współczynnik obciążenia zmiennego	0.66
Klasa dokładności pomiaru	2,5
Stopień ochrony	IP43
Temperatura medium	-20 °C...60 °C
Temperatura otoczenia	-20 °C...60 °C
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Położenie przyłącza	Centralnie, z tyłu
Przyłącze pneumatyczne	R1/8
Materiały mające kontakt z medium	Mosiądz
Materiał części z gwintem	Mosiądz
Materiał obudowy	ABS
Materiał wziernika	PMMA

<b>Cechy</b>	<b>Wartość</b>
Kolor obudowy	czarny
Waga produktu	60 g
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	bez acetylenów bez tlenu
Skala	Pojedyncza skala bar (na zewnątrz)