

# Adapter NEFC-M12G5-0.3-U1G5

Numer części: 547432

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Sposób montażu	Przy pomocy gwintów
Przylącze elektryczne	5-pin M12x1 Wtyczka
Długość kabla	0.3 m
Budowa kabla	4x0,34
Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia	-5 ... 50 °C
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą EU RoHS
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z przepisami Wielkiej Brytanii dotyczącymi RoHS
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Klasa odporności na korozję CRC	0 – Brak odporności na korozję
Materiał powłoki kabla	PUR
Materiał obudowy	ABS
Materiał styków elektrycznych	Mosiądz połączany