


Płyta przyłączeniowa VMPAF-AP-4-1-EMS-8

Numer części: 547492

Produkt wycofywany z produkcji

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2019. Alternatywne produkty patrz Support Portal.

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Szerokość	47.6 mm
Długość	107.3 mm
Raster	10.5 mm
Maks. liczba pozycji zaworowych	4
Ciśnienie robocze	-0.9 ... 10 bar
Ciśnienie pilota	3 ... 8 bar
Klasa odporności na korozję CRC	0 – Brak odporności na korozję
Temperatura otoczenia	-5 ... 50 °C
Przyłącze pneumatyczne 2	M7
Przyłącze pneumatyczne 4	M7
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Material of connecting plate	Aluminium-odlew ciśnieniowy