


Dysza generatora podciśnienia VN-05-L

Numer części: 547694

FESTO

do generatorów podciśnienia VN, wysoki poziom wysysania.



Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica nominalna dyszy Laval'a	0.45 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Charakterystyka generatora podciśnienia	Standard Duża wydajność wysysania
Ciśnienie robocze	1 ... 8 bar
Nominalne ciśnienie robocze	6 bar
Maks. zakres wysysania w odniesieniu do atmosfery	13.6 l/min
Czas napowietrzania przy nominalnym ciśnieniu roboczym	2.04 s
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Niemożliwa praca na powietrzu olejonym
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	0 ... 60 °C
Temperatura otoczenia	0 ... 60 °C
Waga produktu	0.65 g
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał dyszy odbiorczej	POM
Materiał dyszy nadawczej	Stop aluminium