


Złącze-X NPFB-X-R14-3G14-MFFF

Numer części: 547784

FESTO

do łączenia z rurami.

Przy stosowaniu sworzni gwintowanych z gwintem R i G zaleca się stosowanie dodatkowej taśmy uszczelniającej lub podkładek. Do alternatywnego uszczelniania sworzni gwintowanych z gwintem G można zastosować podkładki uszczelniające z aluminium AL. 99,5.



Karta danych

Cecha	Wartość
Materiał złączki gwintowanej	Mosiądz Niklowanie
Wielkość pojemnika	10
Ciśnienie robocze	-0.95 ... 40 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [-:~:]
Klasa odporności na korozję KBK	1
Temperatura otoczenia	-20 ... 150 °C
Ciężar elementu	67 g
Przyłącze pneumatyczne 1	R1/4
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/4
Uwaga odnośnie materiałów	Zgodność z RoHS