

Zasilacz SVG-1/230VAC-24VDC-10A


Numer części: 547868

Produkt wycofywany z produkcji

z znamionowym napięciem wyjściowym 24V DC i znamionowym prądem wyjściowym 10A.

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2014. Alternatywne produkty patrz Support Portal.

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Szerokość	85 mm
Wysokość	130 mm
Długość	125 mm
Pozycja zabudowy	Wolna konwekcja
Zasilanie pierwotne	1-fazowy
Prąd wejściowy	2,8 - 1,2 A
Nominalne napięcie wyjściowe DC	24 V
Znamionowy prąd wyjściowy	10 A
Zakres napięcia wejściowego AC	100 ... 240 V
Buforowanie zaniku zasilania	50 ms
Częstotliwość sieci	45 ... 65 Hz
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-EMV Wg dyrektywy EU dla niskich napięć
Temperatura magazynowania	-40 ... 85 °C
Względna wilgotność powietrza	95%
Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia	-25 ... 70 °C
Dopuszczenie, autoryzacja	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Ciężar elementu	1 300 g
Sposób montażu	Z szyną montażową
Uwaga odnośnie materiałów	Zawiera substancje PWIS