


Zasilacz SVG-1/230VAC-ASI-5A

Numer części: 547869

Produkt wycofywany z produkcji

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2017. Alternatywne produkty patrz Support Portal.

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Szerokość	70 mm
Wysokość	130 mm
Długość	125 mm
Pozycja zabudowy	Zapewniająca swobodną konwekcję
Zasilanie główne	1-fazowy
Prąd wejściowy	2,1 - 1,0 A
Nominalne napięcie wyjściowe DC	30.1 V
Nominalny prąd wyjściowy	4.8 A
Zakres napięcia wejściowego AC	100 ... 240 V
Buforowanie zaniku zasilania	20 ms
Częstotliwość sieci	45 ... 65 Hz
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-EMV Wg dyrektywy EU dla niskich napięć
Temperatura magazynowania	-40 ... 85 °C
Względna wilgotność powietrza	95%
Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia	-25 ... 70 °C
Dopuszczenie	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Ciężar elementu	900 g
Sposób montażu	Przy pomocy szyny montażowej
Uwaga odnośnie materiałów	Zawierają substancje PWIS