

Amortyzator hydrauliczny DYEF-M12-Y1F

Numer produktu: 548375

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	M12
Skok	4.2 mm
Amortyzacja	Elastyczne pierścienie/płytki amortyzujące z obu stron, z metalowym stałym zderzakiem
Pozycja montażu	dowolny
Sygnalizacja położenia	brak
Maks. prędkość uderzenia	0.8 m/s
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	0 °C...60 °C
Długość amortyzacji	4.2 mm
Maks. pobór energii na skok	0.12 J
Waga produktu	39.6 g
Typ mocowania	Z przeciwnakrętką
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Stal wysokostopowa