


Gniazdo wtykowe-Multipol NECA-S1G9-P9-MP2

Numer części: 548720

FESTO

für Druckaufbau- und Entlüftungsventil MS6-SV erforderlich.



Karta danych

Cecha	Wartość
Szerokość	20 mm
Wysokość	62 mm
Długość	61 mm
Dopuszczalna średnica kabla	5 ... 10 mm
Zakres napięcia robocze DC	21.6 ... 26.4 V
Nominalne napięcie robocze DC	24 V
Dopuszczalny prąd obciążenia	1 A
Klasa odporności na korozję KBK	2
Temperatura magazynowania	-20 ... 70 °C
Względna wilgotność powietrza	95% Bez kondensacji
Stopień ochrony	IP65 Wg IEC 60529
Temperatura otoczenia	0 ... 50 °C
Ciężar elementu	60 g
Przekrój przyłącza	0.34 ... 1 mm ²
Hinweis zum Anschlussquerschnitt	0,34-0,5 mm ² mit Aderendhülse
Przyłącze elektryczne	9-polig / 9-polig Sub-D / Schraubklemme
Sposób montażu	Z otworem przelotowym
Materiał nakrętki kołpakowej	Mosiądz
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Wzmocnione PA
Materiał śruby	Stal