


kabel łączący SBOA-K20CP-WS

Numer części: 548823

FESTO

do systemu kompaktowej kamery SBOI-Q-... i SBOC-Q-...



Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Dowolna
Charakterystyka kabla	odpowiedni do przewodnicy tańcuchowej
Zakres napięcia roboczego DC	≤ 60 V
Stopień ochrony	IP65 IP67 Zgodnie z IEC 60529
Temperatura otoczenia przy ruchomym ułożeniu kabla	-5 ... 80 °C
Temperatura otoczenia	-20 ... 80 °C
Przyłącze elektryczne	Wtyczka kątowa / Gniazdo wtykowe proste
Budowa kabla	2x0,24+2x0,34+0,49
Średnica kabla	5.5 mm
Długość kabla	2 m
Sposób montażu	Z nakrętką kołpakową
Kolor powłoki kabla	Jasnoszary
Uwaga odnośnie materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	Mosiądz PUR Niklowanie
Materiał powłoki kabla	PUR
Materiał zestyku	Brąz / Mosiądz Styki połączone