


Pozycjoner silnika SEC-ST-48-6-P01

Numer części: 548945
Produkt wycofywany z produkcji

FESTO

[do silników skokowych.](#)

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2016. Alternatywne produkty patrz Support Portal.



Karta danych

Cecha	Wartość
Tryb pracy sterownika	Bipolar-Chopper-Driver
Tryb pracy	1/32-kroku, 6400 kroków/obr.
Nastawa redukcji prądu	0 lub 70 przez przełącznik DIP
Regulacja kroku	Przez przełącznik-DIP
Nastawa prądu nominalnego	Przełącznik-DIP
Maks. częstotliwość krokowa	40 kHz
Prąd nominalny	1.25 ... 6 A
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-EMV
Temperatura magazynowania	-10 ... 60 °C
Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia	0 ... 40 °C
Dopuszczenie	C-Tick
Ciężar elementu	660 g
Zakres roboczy wejść logicznych	4 ... 6 V 20 ... 26 V
Przyłącze elektryczne	Zacisk śrubowy
Sposób montażu	Przy pomocy szyny montażowej