


Zawór dławiąco-zwrotny VFOV-LE-G18-Q8

Numer części: 549157

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Funkcja zaworu	Dławik wylotowy-funkcja zaworu zwrotnego
Przyłącze pneumatyczne 1	QS-8
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/8
Typ uruchomienia	Ręczny
Element regulacyjny	Pokrętło obrotowe
Sposób montażu	Przy pomocy gwintów
Normalny przepływ nominalny w kierunku dławienia	0 ... 325 l/min
Normalny przepływ nominalny w kierunku niedławionym	170 ... 330 l/min
Ciśnienie robocze	0.2 ... 10 bar
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Medium robocze	Osuszane powietrze, olejone lub nie olejone
Pozycja zabudowy	Dowolna
Przepływ normalny w kierunku dławienia 6 - > 0 bar	0 ... 510 l/min
Przepływ normalny w kierunku blokowania 6 - > 0 bar	320 ... 600 l/min
Temperatura magazynowania	-10 ... 40 °C
Temperatura medium	-10 ... 60 °C
Maks. moment dokręcający	3 Nm
Ciężar elementu	12 g
Uwaga odnośnie materiałów	Bez miedzi i PTFE
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał, pokrętło obrotowe	Wzmocnione PA
Informacja materiałowa-śruba drażona	Stop aluminium Anodowanie
Materiał pierścienia luzującego	POM
Dane materiałowe przyłącza wahliwego	Wzmocnione PA