


# Silnik skokowy EMMS-ST-42-S-S

Numer części: 549404

FESTO

bez przekładni, bez hamulca.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Kąt kroku przy pełnym kroku	1.8 deg
Tolerancja kąta kroku	±5%
Stopień ochrony izolacji	B
Napięcie nominalne DC	48 V
Prąd nominalny silnika	1.8 A
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-EMV
Temperatura magazynowania	-20 ... 70 °C
Względna wilgotność powietrza	45 - 80 %
Stopień ochrony	IP54
Temperatura otoczenia	-10 ... 50 °C
Dopuszczenie, autoryzacja	C-Tick
Całkowity moment bezwładności członu napędzanego	0.082 kgcm <sup>2</sup>
Moment trzymania hamulca	0.4 Nm
Moment trzymania silnika	0.5 Nm
Masowy moment bezwładności wirnika	0.082 kgcm <sup>2</sup>
Dopuszczalne osiowe obciążenie wałka	7 N
Dopuszczalne poprzeczne obciążenie wałka	20 N
Ciężar elementu	360 g
System przyłączy elektrycznych	Wtyczka