

Gniazdo wtykowe z kablem KMYZ-4-5,0-B-EX

Numer produktu: 550482

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Klasyfikacja morska	patrz certyfikat
Typ mocowania	na elektrozaworze za pomocą śruby centralnej M2
Pozycja montażu	dowolny
Waga produktu	62.5 g
Przyłącze elektryczne	Gniazdo wtykowe kątowe Kabel kwadratowa konstrukcja MSZB
Zakres napięcia roboczego DC	3 V...36 V
Znamionowe napięcie robocze DC	24 V
Dopuszczalne obciążenie prądowe przy 40°C	1 A
Odporność na napięcie udarowe	900 V
Przyłącze przewodu ochronnego	brak
Długość kabla	5 m
Właściwości kabla	Standard
Budowa kabla	2 x 0,35 mm ²
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	-10 °C...50 °C
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	zgodnie z dyrektywą UE RoHS
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	wg przepisów UK RoHS
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Materiał osłony kabla	PVC
Materiał obudowy	PA
Materiał styków	Brąz