


# Sprzęgło KSE-40-66-D08-D11

Numer części: 550997

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica ustalająca 1	8 mm
Średnica ustalająca 2	11 mm
Wielkość	40
Pozycja zabudowy	Dowolna
Maks. liczba obrotów	6 500 1/min
Masowy moment bezwładności	42.3 kgmm <sup>2</sup>
Możliwy do przeniesienia moment obrotowy	17 Nm
Ciężar elementu	139 g
Uwaga odnośnie materiałów	Zgodność z RoHS