

Panel operatorski CDSA-D1-VX

Numer części: 552103

Produkt wycofywany z produkcji

[do sterownika wieloosiowego CMXR-C1.](#)

[Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2017. Alternatywne produkty patrz Support Portal.](#)

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Maks. długość kabla przyłączeniowego	20 m
Pamięć użytkownika	256 Mbyte
Liczba przycisków funkcyjnych	31
Liczba kolorów	64 k
Liczba systemowych diod LED	4
Wyświetlacz	Kolorowy TFT
Właściwości wyświetlacza	Touchscreen
Wielkość wyświetlacza	6,5"
Elementy obsługowe	2 przyciski akceptacji Emergency stop
Bateria podtrzymująca	Tak
Zakres napięcia roboczego DC	19 ... 30 V
Rozdzielczość wyświetlacza	VGA, 640x480 Pixel
Pobór prądu przy nominalnym napięciu pracy	0,4 A
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-EMV
Temperatura magazynowania	-20 ... 70 °C
Względna wilgotność powietrza	5 - 95 % Bez kondensacji
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	0 ... 50 °C
Ciężar elementu	1 250 g
Interfejs USB	Tak
Interfejs Ethernet	RJ45 10/100 MBd 2. Interfejs Ethernet, optyczny 10 MBd
Uwaga odnośnie materiałów	Zawierają substancje PWIS Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	ABS
Obszary zastosowań	Tylko z CMXR-C1