


Przekładnia EMGA-40-P-G3-SAS-40

Numer części: 552186

FESTO

pasuje do silników serwo.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość kołnierza przekładni	40 mm
Wielkość kołnierza silnika	40 mm
Luz skrętny	0.25 deg
Typ przekładni	Przekładnia planetarna
Przełożenie przekładni	3:1
Maks. prędkość obrotowa napędu	18 000 1/min
Temperatura robocza przekładni	-25 ... 90 °C
Stopień ochrony	IP54
Ciągły moment wyjściowy	11 Nm
Masowy moment bezwładności przekładni	0.031 kgcm ²
Maks. moment obrotowy napędu	17.6 Nm
Maks. współczynnik sprawności	98 %
Odporność na skręcanie	1 Nm/arcmin
Waga produktu	350 g
Interfejs przekładnia-napęd	40G 40A
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS