


# Siłownik okrągły DGS-25- -S2-S6

Numer części: 552393  
Produkt wycofywany z produkcji

FESTO

Wykonanie bez amortyzacji w położeniach końcowych.  
Produkt ten jest dostępny tylko dla Festo Brazylia.  
Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2016. Alternatywne produkty patrz Support Portal.



Przykładowy model

## Karta danych

Cecha	Wartość
Skok	1 ... 500 mm
Średnica tłoka	25 mm
Amortyzacja	Brak tłumienia
Konstrukcja	Tłok Tłoczyskowy
Sygnalizacja położenia	Bez
Warianty	Dwustronne tłoczysko Uszczelnienia odporne na temp. Do maks. +120°C
Ciśnienie robocze	1 ... 12 bar
Tryb pracy	Dwustronnego działania
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Klasa odporności na korozję KBK	2
Temperatura otoczenia	-20 ... 120 °C
Siła teoretyczna przy 6 bar, skok powrotny	247 N
Siła teoretyczna przy 6 bar, wysuw	247 N
Przyłącza pneumatyczne	G1/8
Materiał pokrywy	Stal Ocynkowana
Materiał uszczelnień	FPM
Materiał tłoczyska	Stal ulepszana cieplnie
Materiał rury siłownika	Stal wysokostopowa