



Zawór dźwigniowy z rolką RWB-3-1/8

Numer części: 552432

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Funkcja zaworu	3/2 zamknięty, monostabilny
Sposób uruchomienia	Mechaniczny
Normalny przepływ nominalny	120 l/min
Ciśnienie robocze	3.5 ... 8 bar
Konstrukcja	Zawór gniazdowy
Wielkość nominalna	3.5 mm
Rodzaj sterowania	Z pilotem
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Siła uruchamiająca	3.1 N
Waga produktu	160 g
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 3	G1/8
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Stop aluminium Anodowanie