

przewód z tworzywa sztucznego PAN-V0-4X0.75-BL

Numer części: 552439

FESTO

odporne na ogień



Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica zewnętrzna	6 mm
Średnica zewnętrzna dla złącza wtykowego	4 mm
Przeptyw powiązany z promieniem gięcia	20 mm
Średnica wewnętrzna	2.6 mm
Min. promień gięcia	5 mm
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-0.95 ... 12 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:--] Woda Olej mineralny
Temperatura otoczenia	-30 ... 90 °C
Ciężar produktu w zależności od długości	0.037 kg/m
Kolor	Niebieski
Twardość wg Shore'a	A 68 +/-3 D 53 +/-3
Uwaga odnośnie materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał przewodu	Poliamid 12 PVC-P