

Sprzęgło

EAMC-30-35-10-12

Numer części: 552640

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica mocowania 1	10 mm
Średnica mocowania 2	12 mm
Wielkość	30
Długość nominalna	35 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Maks. liczba obrotów	8 000 1/min
Temperatura przechowywania	-25 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Temperatura otoczenia	-25 ... 60 °C
Masowy moment bezwładności	6.1 kgmm ²
Przenoszony moment obrotowy	8.8 Nm
Waga produktu	45 g
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS