

Światłowód SOOC-DS-P-M3-1-R10

Numer części: 552804
Produkt wycofywany z produkcji

FESTO

Pasuje do czujnika optycznego SOE4.
Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2022. Alternatywne produkty patrz Support Portal.



Karta danych

Cecha	Wartość
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Metoda pomiarowa	Czujnik optyczny odbiciowy
Minimalna średnica obiektu	0.05 mm
Światłowód – specjalne właściwości	Dokładność
Zasięg	12 mm
Temperatura otoczenia	-55 ... 70 °C
Wielkość głowicy	M3
Długość światłowodu	1 m
Min. promień gięcia	10 mm
Maks. moment dokręcający	1 Nm
Średnica zewnętrzna	1.25 mm
Materiał obudowy	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Materiał światłowodu	PE
Stopień ochrony	IP66
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III