

# Światłowod S00C-DS-P-M4-2-R15

Numer produktu: 552805

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                      | Wartość                         |
|--|---------------------------------|
| Informacja o materiałach                   | Zgodność z dyrektywą RoHS       |
| Metoda pomiaru                             | Czujnik fotoelektryczny         |
| Minimalna średnica przedmiotu              | 0.1 mm                          |
| Światłowod – cechy szczególne              | Precyzja                        |
| Zakres roboczy                             | 65 mm                           |
| Temperatura otoczenia                      | -55 °C...70 °C                  |
| Wielkość głowicy                           | M4                              |
| Długość światłowodu                        | 2 m                             |
| Min. promień gięcia                        | 15 mm                           |
| Maks. moment dokręcenia                    | 2 Nm                            |
| Średnica zewnętrzna                        | 1 mm                            |
| Materiał obudowy                           | Stal wysokostopowa nierdzewna   |
| Materiał światłowodu                       | PE                              |
| Stopień ochrony                            | IP66                            |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 1 - niskie obciążenie korozyjne |
| Zgodność z LABS                            | VDMA24364-strefa III            |