


# Światłowód SOOC-TB-M4-2-R25-S4

Numer części: 552813

FESTO

Pasuje do czujnika optycznego SOE4.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Uwaga dotycząca materiałów	Zawierają substancje PWIS
Metoda pomiarowa	Czujnik optyczny zaporowy
Minimalna średnica obiektu	0.35 mm
Światłowód – specjalne właściwości	Standard
Zasięg	400 mm
Temperatura otoczenia	-55 ... 70 °C
Wielkość głowicy	M4
Długość światłowodu	2 m
Długość tulejki	40 mm
Min. promień gięcia	25 mm
Maks. moment dokręcający	2 Nm
Średnica zewnętrzna	2.2 mm
Materiał obudowy	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Materiał światłowodu	PE
Stopień ochrony	IP66
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję