


Światłowód SOOC-TB-F-M4-2-R2

Numer części: 552818

FESTO

Pasuje do czujnika optycznego SOE4.



Karta danych

Cecha	Wartość
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Metoda pomiarowa	Czujnik optyczny zaporowy
Minimalna średnica obiektu	0.15 mm
Światłowód – specjalne właściwości	Elastyczny
Zasięg	300 mm
Temperatura otoczenia	-40 ... 70 °C
Wielkość głowicy	M4
Długość światłowodu	2 m
Min. promień gięcia	2 mm
Maks. moment dokręcający	2 Nm
Średnica zewnętrzna	2.2 mm
Materiał obudowy	Mosiądz, niklowany
Materiał światłowodu	PE
Stopień ochrony	IP66
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III