


Światłowód SOOC-TB-M-A5-2-R25

Numer części: 552827
Produkt wycofywany z produkcji

FESTO

Pasuje do czujnika optycznego SOE4.
Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2022. Alternatywne produkty patrz Support Portal.



Karta danych

Cecha	Wartość
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Metoda pomiarowa	Czujnik optyczny zaporowy
Minimalna średnica obiektu	0.1 mm
Światłowód – specjalne właściwości	Seria
Zasięg	250 mm
Temperatura otoczenia	-55 ... 70 °C
Wielkość głowicy	Prostokąt 10x10x5 mm
Długość światłowodu	2 m
Min. promień gięcia	25 mm
Średnica zewnętrzna	2.2 mm
Materiał obudowy	Mosiądz, niklowany
Materiał światłowodu	PE
Stopień ochrony	IP66
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III