


Światłowód SOOC-DS-M6-2-R25-S4

Numer części: 552837
Produkt wycofywany z produkcji

FESTO

[Pasuje do czujnika optycznego SOE4.](#)
[Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2022. Alternatywne produkty patrz Support Portal.](#)



Karta danych

Cecha	Wartość
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Metoda pomiarowa	Czujnik optyczny odbiciowy
Minimalna średnica obiektu	0.1 mm
Światłowód – specjalne właściwości	Standard
Zasięg	140 mm
Temperatura otoczenia	-55 ... 70 °C
Wielkość głowicy	M6
Długość światłowodu	2 m
Długość tulejki	40 mm
Min. promień gięcia	25 mm
Maks. moment dokręcający	3 Nm
Średnica zewnętrzna	2.2 mm
Materiał obudowy	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Materiał światłowodu	PE
Stopień ochrony	IP66
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III