


Listwa przyłączeniowa MHJ9-P16

Numer produktu: 553125

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Szerokość modułu	10 mm
Maks. liczba pozycji zaworowych	16 Możliwość wyboru wersji przez klienta
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Waga produktu	428 g
Typ mocowania	za pomocą kątownika mocującego
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/2
Przyłącze pneumatyczne 2	M7
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał listwy przyłączeniowej	Stop aluminium, anodowany