

# Zestaw osłony mieszkowej DADB-S1-63-S426-475

Numer części: 553517

FESTO

do siłowników znormalizowanych ISO 6432



## Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica zewnętrzna	57 mm
Wielkość	63
Zakres skoku	426 ... 475 mm
Wydłużenie tłoczyska	128 mm
Kształt	Okrągły
Pozycja zabudowy	Dowolna
Konstrukcja	Zespół osłony mieszkowej z odpowietrzeniem przewodowym
Klasa odporności na korozję CRC	3 – Wysoka odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Klasyfikacja RSBP zgodnie z CD-0033	F5a
Odporność na media	Pył, kurz Wióry Oleje Smar Benzyna
Stopień ochrony	IP54
Temperatura otoczenia	-10 ... 80 °C
Waga produktu	187 g
Sposób montażu	Z gwintowanym trzpieniem Przy pomocy gwintów wewnętrznych
Przyłącza pneumatyczne	G1/4
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał komponentów adaptera	Wzmocnione PA
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał mieszka	NBR
Materiał wkręta bez łba	Stal wysokostopowa, nierdzewna