


Przewód z tworzywa sztucznego PUN

Numer części: 553573

FESTO

Uwaga na minimalną ilość do zamówienia.



Karta danych

Ogólna karta danych - pojedyncze dane będą zależały od konfiguracji.

Cecha	Wartość
Średnica zewnętrzna	3 ... 16 mm
Średnica wewnętrzna	2 ... 11 mm
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-0.95 ... 30 bar
Dopuszczenie	TÜV
Certyfikat	B 013277 0506 00
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:--]
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Bezpieczeństwo żywności	Patrz dodatkowe informacje materiałowe
Temperatura otoczenia	-35 ... 60 °C
Kolor	Niebieski Brązowy Żółty Zielony Naturalny Czerwony Czarny Srebrny Niebieski półprzezroczysty Żółty półprzezroczysty Zielony półprzezroczysty Czerwony półprzezroczysty Czarny półprzezroczysty Biały
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał przewodu	TPE-U(PU)