

Przewód z tworzywa sztucznego PEN

Numer produktu: 553769

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica zewnętrzna	4 mm...16 mm
Średnica wewnętrzna-Ø	2.7 mm...10.8 mm
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-0.95 bar...10 bar
Certyfikacja	TÜV
Jednostka certyfikująca	B 013277 0506 00
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7::-] Woda zgodnie z deklaracją producenta na www.festo.com
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Klasa Cleanroom	Element zamontowany statycznie, brak możliwości oceny zgodnie z normą ISO 14644-1
Temperatura otoczenia	-30 °C...60 °C
Kolor	niebieski żółty zielony naturalny czerwony czarny srebrny biały
Twardość w skali Shore'a	D 52 +/-3
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał przewodu	PE