


Wtyczka NECC-L1G8-C1

Numer części: 553860

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Zakres napięcia roboczego AC	300 V
Dopuszczalny prąd obciążenia	10 A
Pole przekroju poprzecznego	0.2 ... 2.5 mm ²
Temperatura otoczenia	-25 ... 100 °C
Stopień zanieczyszczenia	3
Klasa odporności na korozję CRC	0 – Brak odporności na korozję
Materiał obudowy	PBT